

BR 100/250 R I Bp Pack

Autolaveuse autoportée fonctionnant sur batterie et utilisant la technique de la brosse-rouleau, pour le nettoyage en profondeur, l'entretien courant et le lustrage de surfaces jusqu'à 10 000 m².

Équipement:

- Brosses Rouleaux
- Moteur de traction
- Batterie et chargeur intégrés
- Arrêt eau automatique
- Type de batterie maintenance réduite
- Frein à main
- dispositif de balayage intégré
- Volant réglable
- Unité aspiration-balayage (avec balai latéral)
- Turbine Long-Life
- Balai latéral



Référence: 1.480-321.0

Caractéristiques techniques

Largeur de travail brosses (mm)	1000
Largeur d'aspiration (mm)	1200
Réservoir eau propre/sale (l)	250/250
Puissance surfacique (m ² /h)	6000
Vitesse de rotation des brosses (U/min)	600-1200
Pression des brosses (g/cm ²)	260
Tension de la batterie (V)	36
Capacité de la batterie (Ah)	630
Puissance absorbée (W)	max. 6900
Cuve à déchets l	60
Poids (kg)	1450
Dimensions (L x l x H) (mm)	2730x1060x1550
Niveau sonore	-

Détails

Description

La BD 100/250 R est équipée d'une combinaison de brosses-disques et d'un dispositif de balayage intégré. Ce nouvel appareil se caractérise par son utilisation simple et conviviale. Toutes les fonctions brossage, lustrage et aspiration sont visibles d'un seul coup d'oeil et dotées de symboles clairs. La BD 100/250 R actionne automatiquement tous les modules nécessaires pour le programme sélectionné. Cela facilite la formation du personnel non qualifié qui doit l'utiliser. Il existe trois programmes de nettoyage. Pour les incrustations tenaces, on utilise Power clean. Pour les souillures normales Whisper clean avec un niveau sonore réduit et pour une élimination optimale des voiles gris, il y a Fine clean. Travail ergonomique et avantages pour la santé grâce à la colonne de direction réglable en fonction de la taille de l'utilisateur. En outre, la colonne de direction coudée permet d'avoir un volant incliné vers le conducteur avec une suspension simultanée de la roue depuis le haut sans rattrapage. Cela permet à la roue de reposer bien à plat. D'où une meilleure traction dans les virages, réduction la sollicitation surfacique et augmentation de la durée de vie. Une pompe tubulaire autorise un dosage précis du détergent (en option). Tête de brossage simple et robuste. En cas de choc avec des objets, la tête de brosse montée sur ressort dans le sens horizontal et vertical s'écarte, évitant ainsi les dommages. Contrairement à l'ancienne tête de travail en métal, la nouvelle tête est en matière synthétique légère et anti-choc. Elle protège également mieux la courroie dentée contre l'humidité. En cas de surcharge, la force de pression diminue automatiquement et protège ainsi le moteur des brosses contre les surcharges et les dommages éventuels. La nouvelle commande trouvera des applications ultérieures dans les autolaveuses et les balayeuses

Application

Grâce à sa largeur de travail de 1 000 mm, la BR 100/250 R a un rendement surfacique pratique de 5 000 m²/h. Ses batteries largement dimensionnées lui confèrent une autonomie pouvant atteindre 5 heures, ce qui permet de l'utiliser également pour des surfaces étendues. Avec la BR 100/250 R vous pouvez également nettoyer des sols très structurés, comme les revêtements à picots ou les carrelages antidérapants. Elle convient aussi, en association avec le RM 749 (6.290-038) et les brosses Tinex, pour cristalliser le marbre et le terrazzo, La nouvelle tête de brossage permet d'aspirer directement la poussière produite lors de la cristallisation (en option). Cela est un avantage par exemple lorsqu'on effectue des travaux de cristallisation dans des locaux de vente, qui n'ont ainsi plus besoin d'être protégés à grands frais contre la poussière.

Accessoires optionnels

Accessoires

Kit balai latéral

droite et gauche

Référence 2.640-720.7



Raclette

Résistante à l'usure, très longue durée de vie

Référence 5.394-774.0



Kit dosage du détergent

facilite le dosage d'appoint, directement à partir du bidon, impossible en combinaison avec recyclage 2.640-884

Référence 2.641-011.0



ABS RM Dosierung

Référence 2.641-011.7



Flexible de remplissage

Facilite le remplissage du bac d'eau propre; 1,5 m

Référence 6.389-524.0



Accessoires

Référence 2.641-811.0



Accessoire flexible d'aspiration

Pour aspirer de l'eau dans des coins ou des conteneurs (par ex. congélateurs),
3,5 m

Référence 4.444-015.0



Kit masse additionnelle

optimise le glissement du suceur

Référence 5.031-498.0



Axe pour pads rouleaux

Axe pour pads rouleaux, 900 mm

Référence 4.762-399.0



Axe pour pads rouleaux, 900 mm

Référence 4.762-436.0



Balai latéral standard

Balai latéral standard

Poils universels résistants à l'humidité, longue durée de vie, pour toutes les surfaces

Référence 6.905-986.0



Balai principal standard

Balai principal standard

Poils universels résistants à l'humidité, longue durée de vie, adaptés à toutes les surfaces

Référence 6.906-375.0



Balayeuses et autolaveuses - 36 V

Batterie

dans bac, avec système de remplissage central

Référence 6.654-136.0



Brosses Rouleaux (BR)

Brosse-rouleau

Référence 6.906-938.0



Brosse-rouleau, moyen, 900 mm

rouge, 900 mm

Référence 6.906-600.0



Brosses Rouleaux (BR)

Brosse-rouleau, relief, 900 mm

orange, 900 mm

Référence 6.906-666.0



Brosse-rouleau, souple, 900 mm

blanc, 900 mm

Référence 6.906-667.0



Brosse-rouleau, très dure, 900 mm

noir, 900 mm

Référence 6.906-669.0



Brosse-rouleau, dur, 900 mm

vert, 900 mm

Référence 6.906-757.0



Filtre rond

Filtre rond

Filtre synthétique, résistant à l'humidité, lavable, réduit les frais de maintenance

Référence 6.414-532.0



Kit d'adaptation injection/aspiration

Kit injection/aspiration

Facilite le nettoyage des surfaces inaccessibles à l'appareil

Référence 2.640-938.0



Kit de recyclage

Kit recyclage

Ne pas utiliser en association avec le kit dosage du détergent 2.641-011

Référence 2.640-884.0



Kit de recyclage

Ne pas utiliser en association avec le kit dosage du détergent 2.641-011.0.

Référence 2.640-884.7



Kit de recyclage

Ne pas utiliser en association avec le kit dosage du détergent 2.641-011

Référence 2.640-884.0



Kit de recyclage

Ne pas utiliser en association avec le kit dosage du détergent 2.641-011.0.

Référence 2.640-884.7



Pads rouleaux

Pad rouleau, moyen, 130 mm

rouge, 130 mm

Référence 6.371-076.0



Pad rouleau, dur, 130 mm

vert, 130 mm

Référence 6.371-077.0



Suceur d'aspiration (complet)

Suceur barre, droit, 1180 mm

droit

Référence 4.777-304.0



Suceur barre, courbé, 1160 mm

parabolique

Référence 4.777-314.0

